

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250652 HB7415
GTIN	4045197667069
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitruccioli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	TIS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura