



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2833 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260765 HB7010-2
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2833 120404