



Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	M
Contenuto	261386 HBT130
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2693 110304