

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3817 11T302
GTIN	4067263098003
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Impiego principale	N
Contenuto	260458 HU7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3817 11T302