

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3818 11T308
GTIN	4067263098140
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	N
Contenuto	260464 HB7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3818 11T308