



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2834 120408
GTIN	4067263095637
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260766 HB7020-2
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2834 120408