

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150608, per lavorazione di finitura, Wiper



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250661 HB7020-2
GTIN	4069515016902
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Rompi-trucioli	WSS
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 480 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura