

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3518 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260361 HB7140-2

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3518 11T308