

Garant

Inserto RCG. per lavorazioni medie 30 pezzi, HU730-1, Dim.: 1204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3819 1204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Tolleranza	G
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	RCGX 1204
Numero pezzi	30
Contenuto	260650 HU7310-1

Scheda tecnica

Tipo	HU730-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3819 1204