



Inserto RCG. per lavorazioni medie 50 pezzi, HU730-1, Dimensione: 0602



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3820 0602
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Codice ISO Inserto	RCGT 0602
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260620 HU7310-1
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU730-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3820 0602