

**Garant**

**Inserto RCG. per lavorazioni medie 50 pezzi, HU730-1, Dimensione: 0803**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3820 0803   |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2 mm              |
| Contenuto  | 260630 HU7310-1   |
| Codice ISO Inserto                               | RCGT 0803         |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 mm/min  |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,5 mm            |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Rivestimento                                     | non rivestito     |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2 mm        |
| Impiego principale                               | N                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |

## Scheda tecnica

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tolleranza           | G                    |
| Tipo                 | HU730-1              |
| Condizione di taglio | continuo             |
| Rompi-trucioli       | AM                   |
| Tipo di prodotto     | Insero per tornitura |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3820 0803