

Garant

Inserto per tornitura DNMG 110404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7020-2
GTIN	4069515016940
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Tipo	HB7020-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a _p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110404

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura