

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3519 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	M
Contenuto	260449 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3519 070202