

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2928 150608
GTIN	4067263094302
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250762 HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2928 150608