

Garant

Inserto per tornitura SNMG 120408, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7020-2
GTIN	4069515017503
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompi-trucioli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura

Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura