

Garant

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7035-2
GTIN	4069515018623
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7035-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura