

**Garant****Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150612**

### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2928 150612 |
| GTIN            | 4067263094326 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm            |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 240 mm/min   |
| Codice ISO Inserto                               | DNMG 150612       |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 3,75 mm           |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 5 mm        |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Impiego principale                               | M                 |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,8 mm            |
| Contenuto                                        | 250764 HB7130-2   |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7130-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2928 150612