

**Garant**

**Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 11T308**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3519 11T308 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm           |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | DCMT 11T308       |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Impiego principale                               | M                 |
| Contenuto                                        | 260464 HB7120-1   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2,5 mm      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 mm/min   |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,75 mm           |
| Numero pezzi                                     | 30                |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7120-1               |
| Condizione di taglio | continuo               |
| Rompi-trucioli       | VM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserito per tornitura |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3519 11T308