

**Garant**

## Inserto per tornitura KNUX 160405R, per lavorazione intermedia



### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251030 HB7020-2 |
| GTIN            | 4069515017343   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 4 mm             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,5 mm/gir,      |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 130 - 370 m/min        |
| Rompi-trucioli                                   | SM                     |
| Formatruciolo                                    | 2,2 mm                 |
| Tipo                                             | HB7020-2               |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Impiego principale                               | P                      |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                      |
| Codice ISO Inserto                               | KNUX 160405R           |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |