



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2835 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Contenuto	260765 HB7035-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2835 120404