

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3521 070202
GTIN	4067263096337
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260449 HB7130-2
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3521 070202