

Garant

Inserto per tornitura CC.T 060204, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7010-2
GTIN	4069515019200
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Rompi-trucioli	SS
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura