

Garant

Inserto per tornitura DC.T 070202, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB7035-2
GTIN	4069515020480
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura