

Garant

Inserto SCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3823 09T302
GTIN	4067263098164
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Contenuto	260761 HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	SCGT 09T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3823 09T302