



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3522 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260449 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3522 070202