

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7010-2
GTIN	4069515020329
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-2
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SS
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura