

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2929 150612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max}$	3,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Contenuto	250764 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2929 150612