

Garant**Inserto DNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 150608****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2930 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250862 HB7120-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2930 150608