


Garant

Inserto per tornitura WNMG 080412, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7010-2
GTIN	4069515018944
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Rompi-trucioli

SM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura