

Garant

Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2837 120404
GTIN	4067263095620
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260765 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2837 120404