

Garant

Inserto per tornitura VC.T 160408, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7035-2
GTIN	4069515022552
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SS
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura