

Garant**Inserto SCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3823 120404
GTIN	4067263098201
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260765 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Codice ISO Inserto	SCGT 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3823 120404