

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7010-2
GTIN	4069515015806
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SM
Tipo	HB7010-2
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura