



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3523 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tolleranza	M
Contenuto	260449 HB7120-1

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3523 070202