

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7035-2
GTIN	4069515019866
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura