

Garant

Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 110208



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2839 110208
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Contenuto	260954 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2839 110208