

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3523 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	260452 HB7120-1
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3523 070204