

Garant

Inserto per tornitura CNMG 09T304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250050 HB7020-2
GTIN	4069515015509
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 m/min

Scheda tecnica

Avanzamento f

0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura