

Garant**Inserto DNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150608**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2932 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M
Contenuto	250862 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	AlTiSiN
Numero pezzi	30
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2932 150608