



Inserto DNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2934 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250862 HB7130-2
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2934 150608