

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7020-2
GTIN	4069515019385
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HB7020-2
Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura