

Garant**Inserto VBGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3828 110302
GTIN	4069515046480
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261222 HB7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero pezzi	30
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	VBGT 110302
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3828 110302