

Garant**Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070202**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3524 070202
GTIN	4067263096344
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260449 HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3524 070202