

# Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 16T308



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2841 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### **Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	НМ
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Impiego principale	Р
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_{\scriptscriptstyle c}$ applicazione principale	120 - 350 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260958 HB7035-2
Profondità di taglio a <sub>p max.</sub>	4 mm
Profondità di taglio a <sub>p min.</sub>	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

## Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2841 16T308