



Inserto DNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2935 150612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Contenuto	250864 HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2935 150612