

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T304, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7035-2
GTIN	4069515020664
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura