




Inserto per tornitura WNMG 080404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7010-2
GTIN	4069515018807
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Rompi-trucioli

SM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura