



## Inserto VBGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 110301



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3829 110301 |
| GTIN            | 4067263098386 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 1,75 mm            |
| Numero pezzi                                     | 50                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 4 mm         |
| Rivestimento                                     | non rivestito      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 mm/min   |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Codice ISO Inserto                               | VBGT 110301        |
| Contenuto                                        | 261220 HU7310      |
| Raggio di curvatura                              | 0,1 mm             |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,05 mm            |
| Impiego principale                               | N                  |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tolleranza           | G                      |
| Tipo                 | HU7310                 |
| Condizione di taglio | continuo               |
| Rompi-trucioli       | AM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserito per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3829 110301