

Garant**Inserto KNUX per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 160410L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2936 160410L
GTIN	4067263094531
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,65 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	251038 HB7130-2
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2936 160410L