

Garant

Inserto per tornitura VB.T 160408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7035-2
GTIN	4069515022255
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7035-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura